


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - 1P tipkalo - 10A vijčani priključak bez okvira - antracit

EPH0800371

Cijena* bez PDV-a: 2,52 EUR

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Tipkalo
Prezentacija Uređaja	Mehanizam sa okvirom za učvršćivanje
Broj Sklopki	1
Nijansa Boje	Antracit
Tip Pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža Uređaja	U istoj ravnini
Raspon Snage	2300 W
Nazivna Struja	10 A 250 V AC
Broj Kabela	2kabel(i)2,5 mm²
Krutost Kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Dužina Skidanja Izolacije Žice	13,0 mm
Materijal	ABS
Završna Obrada	Obojano
Materijal Vodiča	Bakar
Način Učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...70 mm
Priključci	Podizne stezaljke
Širina	71 mm
Visina	71 mm
Dubina	43,0 mm
Dubina Stršenja	15 mm
Neto Masa Proizvoda	0,0617 kg

Okolina

Standardi	IEC 60669-1
Certifikati Proizvoda	VDE
Oznake Kvalitete	CE
Ip Stupanj Zaštite	IP20

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolna Temepratura Zraka	-5...40 °C
Potrebna Za Rad	

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	62,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	696,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	8,877 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja