

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



OptiLine 45 - unutarnji kut - 95 x 55 mm - PC/ABS - polarno bijela

ISM10201P

Cijena* bez PDV-a: 8,15 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	OptiLine 45
Instalacijski Sustav Kabliranja	Instalacijska kanalica
Tip Proizvoda	Unutarnji kut
Boja	Polarnobijela (RAL 9003)
Količina Paketa 1 / Jedinična	Set od 1

Dodatno

Trunking Materijal	Plastika
Trunking Dimenzije	95 x 55 mm
Način Učvršćenja	Utiskivanje
Materijal Proizvoda	PC/ABS
Dužina	117 mm
Visina	104 mm
Širina	117 mm

Okolina

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:"ERROR:#N/A" EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"ERROR:#N/A"
Radna Temperatura	-25...60 °C
Ip Stupanj Zaštite	IP40
Ik Stupanj Zaštite	IK07

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	10,5 cm
Paket 1 Širina	12,0 cm
Paket 1 Dužina	15,0 cm
Paket 1 Težina	105,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	1,488 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Održivo pakiranje Transparentnost RoHS/REACH

Učinci resursa

 Sustainable Packaging

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Bez Otrovnih Teških Metala

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
[Izjava EU RoHS](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja