


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



MEHANIČKA BLOKADA TESYS D-LINIJA, IEC

LAD9V2

Cijena* bez PDV-a: 8,37 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	TeSys Deca
Ponuda	TeSys
Skraćeno Ime Uređaja	LAD9
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Mehanička blokada
Pribor / Vrsta	Pribor za međublokadu
Tip Učvršćivanja	Mehanički
Opis Polova	3P 4P
Vrsta Električnog Strujnog Kruga	Reverziranje Preklapanje
Opseg Kompatibilnosti	TeSys TeSys D sklopnik
Kompatibilnost Proizvoda	LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"

Dodatno

Neto Masa Proizvoda	0,04 kg
---------------------	---------

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Dužina	11,1 cm
Paket 1 Težina	10 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,5 cm
Paket 2 Širina	10 cm
Paket 2 Dužina	15,2 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 2 Težina	138 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	140
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	2,359 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrvnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)