

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica – 1 telefonska utičnica – RJ11 – bijela

MGU3.490.18

! Više se ne proizvodi od: 30. ožu 2023.

! Kraj radnog vijeka: 15. lip 2023.

! Više se ne proizvodi

Cijena* bez PDV-a: 6,92 EUR

Osnovno

Ponuda	Unica
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Telefonska utičnica
Prezentacija Uređaja	Mehanizam
Nijansa Boje	Bijela
Tip Telefonske Utičnice	RJ11 (4kontakt(i))3 16 Mbit/s

Dodatno

Broj Utičnice	1
Broj Modula	1 modul
Priključci - Stezaljke	Vijačne stezaljke Upletena parica
Način Učvršćivanja	Utisni
Materijal	ASA + PC: Pokvro mehanizma
Dubina	23 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina Ugradnje	12 mm
Neto Masa Proizvoda	0,013 kg
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	15...30 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	0...35 °C

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20
Ik Stupanj Zaštite	IK01
Ekološka Karakteristika	Aceton Tekućina za čišćenje stakla Tekući sapun Izbjeljivač Ulje Alkohol Benzin

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,5 cm
Paket 1 Širina	6,6 cm
Paket 1 Dužina	6,6 cm
Paket 1 Težina	16,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	4,6 cm
Paket 2 Širina	13,5 cm
Paket 2 Dužina	33,2 cm
Paket 2 Težina	225,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dužina	40,0 cm
Paket 3 Težina	3,146 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja