

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



met. industrijska kutija s otvorima–
niski obični poklopac–
V85xŠ85xD49–IP55–siva

NSYDB88M

Cijena* bez PDV-a: 20,74 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Spacial SDB
Namjena Uređaja	Višenamjenska
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Spojna kutija
Tip Razdjelnika	Prazan ormar
Tip Prednjeg Pokrova	Niski obični pokrov
Boja	Svijetlo sivo (RAL 7035)

Dodatno

Nazivna Visina Kućišta	85 mm
Nazivna Širina Kućišta	85 mm
Nazivna Dubina Kućišta	49 mm
Ugradnja Razdjelnika	Ugrađeno na zid
Sastav Urdaja	1 tijelo 1 poklopac 1 vijak pokrova
Broj Kableske Uvodnice	1 20,5 mm M20) 1 25,5 mm M25)
Učvršćenje Pokrova	Vijak
Materijal Izrade	Boja čelika
Završna Obrada	Epoksi poliesterski prah
Neto Masa Proizvoda	0,191 kg

Okolina

Standardi	IEC 62208
Ip Stupanj Zaštite	IP55 IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,5 cm
Paket 1 Širina	9,0 cm
Paket 1 Dužina	9,0 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Težina

191,0 g

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Bez Otrovnih Teških Metala

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja