

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys LE - απευθείας εκκινήτης DOL σε κουτί - 9 A - 230 V AC πηνίο

LE1D09P7

Κύριος

Σειρά	TeSys
Όνομα Προϊόντος	TeSys LE
Σύντομο Όνομα Συσκευής	LE1D
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Εκκινήτης κινητήρα κλειστού τύπου
Εφαρμογή Συσκευής	Πρότυπο
Κατηγορία Χρήσης	AC-3
Σύνθεση Συσκευής	Θερμικό παραγγέλθηκαν ξεχωριστά Ρελέ ισχύος
Τύπος Ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο LEFT Μπουτόν stop/reset κόκκινο O

Συμπληρωματικός

Ισχύς Κινητήρα Kw	4 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 4 kW σε 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW σε 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW σε 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	9 A
[Uc] Control Circuit Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Αριθμός Είσοδων Καλωδίου	2 είσοδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος
Πλάτος	88 mm
Ύψος	166 mm
Βάθος	128,5 mm
Βάρος Προϊόντος	0,92 kg

Περιβάλλον

Υλικό	Πολυανθρακικό
Βαθμός Προστασίας Ip	IP βαθμός προστασίας 2IP65 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμός Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK07 συμμόρφωση με JIS C 4520
Πρότυπα	IEC 60947-4-1
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-5...40 °C
Περιβαλλοντικό Χαρακτηριστικό	Συνηθισμένο περιβάλλον
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	UKCA

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	20,6 cm
Package 1 Weight	888,0 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	39,64 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής