


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Obična montažna ploča V600 x
Š400 mm od galvaniziranog
čeličnog lima

NSYMM64

Cijena* bez PDV-a: 18,94 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Namjena Uređaja	Višenamjenska
Nazivne Dimenzije Kućipta	- H: 600 mm W: 400 mm
Mjesto Za Montažu	Diretno učvršćivanje na pričvrsnice Klizač
Opis Montažne Ploče	Obični
Opseg Kompatibilnosti	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Količina Po Setu	Set od 1
Materijal Izrade	Galvanizirani čelik

Dodatno

Način Učvršćivanja	Zašarafljen na pričvrsnicama M8 Sa pričvrsnim elementom
Stalno Dopušteno Opterećenje	90 kg
Visina	550 mm
Širina	350 mm
Debljina	1,8 mm
Neto Masa Proizvoda	2,86 kg
Partikularnost Varijante	Ugradnja u ormarima sa obrnutim dimenzijama

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,4 cm
Paket 1 Širina	35,0 cm
Paket 1 Dužina	55,0 cm
Paket 1 Težina	2,86 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica U Paketu 2	140

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 2 Visina	37,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	410,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja