

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



ClimaSys Exchanger air-air 36W/K side mounted with T

NSYCEA36

Κύριος

Σειρά	ClimaSys
Όνομα Προϊόντος	ClimaSys CE
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Air-air exchanger
Mounting Type	Πλευρές πίνακα
Ισχύς Ψύξης	36 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.)

Συμπληρωματικός

Flow Rate	Εξωτερικό κύκλωμα: 570 m3/h Εσωτερικό κύκλωμα: 570 m3/h
Τύπος Ελέγχου	Θερμοστάτης
Περιοχή Ρύθμισης Θερμοκρασίας	5...60 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργία	Εξωτερικά του πίνακα: 5...55 °C
Nature Of The Fluid	Αέρας
Τύπος Εισόδου	230 V 50/60 Hz
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	0,7 A
Κατανάλωση Ισχύος Σε W	160 W
Ύψος	Ύψος 1εξωτερικό: Ύψος 1771 mm
Πλάτος	Πλάτος 1εξωτερικό: Πλάτος 1316 mm
Βάθος	Βάθος 2εξωτερικό: Βάθος 2103 mm
Βάρος Προϊόντος	10 kg
Noise Level	62 dB συμμόρφωση με EN/ISO 3746
Τύπος Προστασίας	Θερμική προστασία: T 1 A
Υλικό	Χάλυβας
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	IP βαθμός προστασίας 2IP22 (external IP) IP βαθμός προστασίας 2IP55 (internal IP)
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	CE
Οδηγίες	2006/95/EC - οδηγία χαμηλής τάσης 2004/108/EC - ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2006/42/EC - machinery

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πρότυπα	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1
---------	---

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	31,6 cm
Package 1 Length	77,1 cm
Package 1 Weight	10,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	109,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	183,0 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσxεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

✓ Χωρίς Svhc Κατά Reach	
✓ Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα	
✓ Χωρίς Υδράργυρο	
✓ Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs	Ναι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής