

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



PLS kutija, prozirni pokrov,
36x27x18cm s modularnom distr.
šasijom 36 m(18mm)

NSYPLS3627DLS36

⚠ Više se ne proizvodi od: 23. sij 2021.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Thalassa
Naziv Proizvoda	Thalassa PLS
Skraćeno Ime Uređaja	PLS
Tip Razdjelnika	Distribucija putem modularne opreme
Kategorija	Izolirajuća modularna kutrija sa modularnim distribucijskim kućištem
Broj Modula	"ERROR:#N/A"
"Nazivna Visina Kućišta"	360 mm
"Nazivna Širina Kućišta"	270 mm
"Nazivna Dubina Kućišta"	180 mm
Ugradnja Razdjelnika	Ugrađeno na zid
Sastav Uređaja	vijci za zaključavanje 1 poklopac sa šarkama 1 modularni okvir 1 stražnji dio
Tip Tijela	Kompaktni odljev
Tip Prednjeg Pokrova	Niski transparentni pokrov
Tip Zaključavanja	Krilni vijak

Dodatno

Odstranjivi Dijelovi	Poklopac vijak za zaključavanje Modularni okvir Sa pričvrsnim elementom
Materijal Izrade	Poklopac: Polikarbonat Straga: poliester pojačan staklenim vlaknima
Boja	Tijelo: Sivo (RAL 7035)

Okolina

Klasa Električne Izolacije	Klasa II
Ik Stupanj Zaštite	IK09 u skladu s IEC 62262
Otpornost Na Plamen	960 °C IEC 62208
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-10...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	20,0 cm
Paket 1 Širina	38,0 cm
Paket 1 Dužina	29,0 cm
Paket 1 Težina	3,1 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------