

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Utičnica PratiKa – vijčana – ravna – 16 A – 2P + E – 200... 250 V AC – panel

PKF16G423

Osnovno

Opseg	PratiKa
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Skraćeno ime uređaja	utičnice PratiKa
Kategorija priključka, utičnice	Niski napon
Opis polova	2P + E
Vrsta mreže	AC
Standardni izlaz	Industrijski

Dodatno

Način montiranja	Montirano na ploču
Oblik priključka, utičnice, kontrolne stanice	Ravno
[In] nazivna struja	16 A
[Ue] nazivni radni napon	200...250 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Stopica za uzemljenje pozicija u smjeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utičnice	Kučište samogaseći inženjerski polimer
Materijal kontakata	Rukavi mjed
Priključci	Pričvrtni vijci
Poprečni presjek kabela	1...4 mm ²
Masa proizvoda	0,138 kg
Dimenzije osnove	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	94 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)
Boja napona	Plava

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

Norme	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stupanj zaštite	IP44 u skladnosti sa IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK08u skladu sEN 62262
Otpornost na plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	35 °C 86400 s)

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	120,0 g
Paket 1 Visina	7 cm
Paket 1 Širina	6,5 cm
Paket 1 Duljina	8,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	1,331 kg
Paket 2 Visina	12 cm
Paket 2 Širina	27 cm
Paket 2 Duljina	27 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S03
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	30
Paket 3 Težina	4,515 kg
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Duljina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------