

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



montažna ploča za 1 3P–mjerač W300

03156

⚠ Više se ne proizvodi od: 12. svi 2023.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Seriya Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G kanal
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći kanal 300 mm Zidno montirani kanal 300 mm
Ugrađeni Uređaj	Mjerači snage/energije kilowatt-sat metri - Vertikalno
Opis Polova	1 x 4P kilowatt-sat metri Vertikalno
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	9 kilowatt-sat metri 300 mm podno stojeći kanal 9 kilowatt-sat metri 300 mm zidno montirani kanal
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Zaštitna Obrada	Tretman elektroforezom i vruće polimeriziranim poliesterskim epoksidnim prahom
Završna Obrada	Glatko Mat
Boja	Bijela (RAL 9001)
Širina	300 mm
Visina	400 mm
Neto Masa Proizvoda	1,06 kg
Širina Kućišta/Kabine	300 mm Prisma G podno stojeći kanal mjerači snage/energije kilowatt-sat metri Vertikalno 4P 1 9 50 mm 300 mm Prisma G zidno montirani kanal mjerači snage/energije kilowatt-sat metri Vertikalno 4P 1 9 50 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,0 cm
Paket 1 Širina	22,0 cm
Paket 1 Dužina	42,0 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Težina	1,06 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	16
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dužina	60,0 cm
Paket 2 Težina	17,42 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda