

Termékadatlap

Műszaki adatok



IP30 teli ajtó W650 SB megerősített

01224

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. jan. 31.

! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2025. ápr. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma PH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ajtó
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma P cubicle
Tartozék	ajtó fogantyú biztonsági kulcs (405 kulcs) csuklópánt más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Type Of Door	Teli
Ip Védettségi Szint	IP30

Kiegészítő jellemzők

Installation Description	Mező - szélesség 650 mm
Ajtó Nyitási Oldal	Megfordítható
Reteszek Száma	3
Door Opening Angle	120°
Függőleges Modulok (50 Mm) Száma	36
Szekrény Anyaga	Kezelt acéllemez
Mennyiség Készletenként	1 darab
Magasság	2000 mm
Szélesség	650 mm
Nettó Súly	24,6 kg
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Védőkezelés	Époxigyanta bevonat

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	69,500 cm
1.Csomag Hossza	203,500 cm
1. Csomag Súlya	23,350 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	95,000 cm
2. Csomag Szélessége	200,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	246,000 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)