


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ugradbena montažna ploča s prorézima W300 9M

03178

! Više se ne proizvodi od: 12. svi 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Prisma
Seriya Proizvoda	Prisma G
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Montažna ploča
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma G kanal
Opis Kućišta/Kabine	Podno stojeći kanal 300 mm Zidno montirani kanal 300 mm
Opis Montažne Ploče	Udubljen proréz
Broj Vertikalnih Modulla [50Mm]	9 300 mm podno stojeći kanal 9 300 mm zidno montirani kanal
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Dodatno

Završna Obrada	Galvanizirano
Širina	300 mm
Visina	450 mm
Neto Masa Proizvoda	0,605 kg
Širina Kućišta/Kabine	300 mm Prisma G podno stojeći kanal 9 12,5 mm 300 mm Prisma G zidno montirani kanal 9 12,5 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3 cm
Paket 1 Širina	21,4 cm
Paket 1 Dužina	45 cm
Paket 1 Težina	605 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	CAR
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	20 cm
Paket 2 Širina	40 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 2 Dužina	60 cm
Paket 2 Težina	4,32 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	48
Paket 3 Visina	75 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dužina	120 cm
Paket 3 Težina	34,56 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

- ✓

Reach, Bez Svhc
- ✓

Bez Otrovnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzeću

Da
- ✓

Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda