


Termékadatlap

Műszaki adatok



4M-os sülyesztett rácsos szerelőlap G rendszer

03171

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation Description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Szerelőlemez Leírás	Bemélyedő réselt
Beépített Készülék	Phaseo: LV/LV transzformátor
Függőleges Modulok Száma [50 Mm]	4 modul(ok): LV/LV transzformátor in 600 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): LV/LV transzformátor in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV

Kiegészítő jellemzők

Felületkezelés	Horganyzott
Szélesség	600 mm
Magasság	200 mm
Nettó Súly	0,74 kg
Functional Unit	600 mm Prisma iPM L álló szekrény Phaseo LV/LV transzformátor 4 12,5 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Phaseo LV/LV transzformátor 4 12,5 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,0 cm
1. Csomag Szélessége	18,5 cm
1.Csomag Hossza	46,5 cm
1. Csomag Súlya	800,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	20,0 cm

Nettó ár

2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	8,1 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	105,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	97,92 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)