

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



prilagodljiva vremenska odgoda za oslobađanje napona MN – 200/250 V AC/DC

33682

Cijena* bez PDV-a: 477,93 EUR

Osnovno

Skraćeno Ime Uređaja	MN jedinica za vremensko zatezanje
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Relej za vremensko kašnjenje
Namjena Uređaja	Upravljanje procesom
Opseg Kompatibilnosti	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW ComPact Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact Multistandard ComPact Compact NSXm ComPact Compact NSX DC Masterpact Masterpact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact Masterpact NW DC
Tip Propuštanja Napona	Podnaponsko otpuštanje
[Uc] Napon Upravljačkog Kruga	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

Dodatno

Trajanje Impulsa	200 ms
Opseg Vremenskog Kašnjenja	0.5...3 s
Prag Napona Prekidanja	0.35...0.7 Un otvoren 0.85 Un CLOSE
Supply Holding Power	4.5 VA
Potezna Snaga Napajanja	200 VA
Način Montiranja	"ERROR:#N/A"
Vrijeme Odziva	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Zasebna Kategorija Dodatka	Rezervni diozaCompact NS630b...1600 Rezervni diozaCompact NS1600b...3200

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9,0 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dužina	9,0 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Težina	166,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	36
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	6,463 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Bez Pvc-A

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju vijeka trajanja](#)