



Előresiető záróérintkező
(NS80HMA/NSC1)

28055

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2020. jan. 8.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	NSA125...160
Termékcsalád	Compact
Készülék Rövid Neve	2 kivezetés tesztelő kábel STR-hez
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád Kompatibilitása	Compact Compact NS áramkör-megszakító Compact Compact NSC áramkör-megszakító
Jelérzékelők Összeállítása	2 NO/NC

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő Érintkezők Típusa	Szabvány
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	6 A
Le Névleges Üzemi Áram	AC-12: 6 A -1150 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -380 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A -660 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 0,1 A -660 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1,5 A -480 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2 A -380 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 4 A -220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 5 A -1150 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 6 A -24 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 6 A -48 Veff AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A -250 V DC DC-12: 0,6 A -1150 V DC DC-12: 2,5 A -48 Veff DC DC-12: 6 A -24 Veff DC DC-15: 0,03 A -250 V DC DC-15: 0,05 A -1150 V DC DC-15: 0,2 A -48 Veff DC DC-15: 1 A -24 Veff DC
Minimális Teljesítmény	100 mA -24 Veff

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2 cm
1. Csomag Szélessége	12 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1.Csomag Hossza	25 cm
1. Csomag Súlya	46 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.