

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 – iSO modularno zvono 230 V AC – 80 dB – 5 VA

A9A15320

Cijena* : 12,60 EUR

Osnovno

Ponuda proizvoda	Acti9
Naziv proizvoda	Acti 9 iSO
Vrsta proizvoda ili dijela	Zvono
Skraćeno ime uređaja	iSO

Dodatno

[Us] nazivni napon napajanja	230 V AC pri 50/60 Hz
Snaga potrošnje u VA	5 VA
Način montiranja	Natisni
Pomoć za montažu	35 mm simetrišna DIN šina
9 mm vrhovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	77 g
Stezaljka dodatnog priključka	tunel - stezaljke Krut 4 mm ² tunel - stezaljke Fleksibilni 4 mm ² tunel - stezaljke fleksibilni s tuljkom 4 mm ²
Dužina skidanja izolacije	12 mm odozdo
Okretni moment zatezanja	1,3 N.m odozdo

Okolina

Razina buke	80 dB
Tip zvuka	Zvono
IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni ormar) conforming to IEC 60529
Okolišna temperatura zraka pri radu	-10...40 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-25...60 °C

* Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	Db
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,8 cm
Paket 1 Širina	6,6 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	59 g
Mjerna jedinica Paketa 2	Gyári csomagolás
Broj Jedinica u Paketu 2	12
Paket 2 Visina	8,5 cm
Paket 2 Širina	10 cm
Paket 2 Dužina	22,7 cm
Paket 2 Težina	767 g
Mjerna jedinica Paketa 3	Doboz
Broj Jedinica u Paketu 3	144
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	9,712 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Informacije o RoHS izuzeću	Da
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi	Bez halogenih elemenata

Preporučene zamjene