



VIGI MH áramvédő modul állítható érz.

28310

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

⚠ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékválaszték	NG160NA NG160NA
Termékcsalád	Compact
Készülék Rövid Neve	Vigi TG40
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szivárgóáram védelmi megszakító
Készülék Alkalmazás	Kábelezési eszköz adaptáció
Termékcsalád Kompatibilitása	Compact Compact NG áramkör-megszakító
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Leírása	3t
[In] Névleges Áram	160 A
Szivárgóáram Bővítőmodul Megnevezése	MH
Földzárlatvédelmi Osztály	A osztály
Szivárgóáram Érzékenység Beállítás Típusa	Állítható
Idn Szivárgóáram Érzékenység Beállítás	0,03...3 A
Szivárgóáram Időkésleltetés Beállítás Típusa	Állítható
Dt Maradvány Földzárlati Időkésleltetés Beállítás	0...150 ms

Kiegészítő jellemzők

Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítés	DIN sín
Elektromos Csatlakozás Megszakítóhoz	Csavarokkal
Kábelbemenet	Bottom
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok
Készülék Helye A Rendszerben	Delta megszakításban Kimenő
Ue Névleges Üzemi Feszültség	200...440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Szivárgóáram-Védelem	Van
Maximum Breaking Time	150 ms
Túlfeszültség Kategória	II. osztály

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	210 mm
Szélesség	120 mm
Mélység	82,5 mm
Nettó Súly	2,6 kg
Termék Kompatibilitása	Egyes csatlakozó

Környezet

Áramütés Védelmi Osztály	II osztály
Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	ASEV LCIE 03ATEX6399X KEMA-KEUR AS/NZS

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17 cm
1. Csomag Szélessége	21 cm
1.Csomag Hossza	32 cm
1. Csomag Súlya	2,306 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)