

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti9 iLL žaruljica za dvostruki indikator – Zelena/crvena – 110 – 230 V AC

A9E18325

Cijena* bez PDV-a: 11,06 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Acti9
Naziv Proizvoda	Acti 9 iLL
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Modularno pilotsko svijetlo
Skraćeno Ime Uređaja	iLL
[Us] Nazivni Napon Napajanja	110...230 V AC pri 50/60 Hz 110...130 V DC

Dodatno

Lokalna Signalizacija	2 LEDice Zelena/crvena, 100000 h 0,6 W)
Način Montiranja	Fiksirano
Pomoć Za Montažu	Simetrična DIN šina
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Gore ProDis
9 Mm Vrhovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	69,5 mm
Boja	Bijela (RAL 9003)
Stezaljka Dodatnog Priključka	tunel - stezaljke 1 Krut 0,5 mm² tunel - stezaljke 2 Krut 2,5 mm² tunel - stezaljke 1 Fleksibilni 0,5 mm² tunel - stezaljke 2 Fleksibilni 2,5 mm² tunel - stezaljke 2 Fleksibilni s tuljkom 2,5 mm²
Dužina Skidanja Izolacije	9 mm
Okretni Moment Zatezanja	1 N.m

Okolina

Standardi	IEC 60947-5-1
Ip Stupanj Zaštite	IP2 IPxx B
Stupanj Onečišćenja	2
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Okolna Temperatura Zraka Potrebna Za Rad	-35...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...80 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	6,6 cm
Paket 1 Širina	1,8 cm
Paket 1 Dužina	8,2 cm
Paket 1 Težina	45 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	7,8 cm
Paket 2 Širina	9,8 cm
Paket 2 Dužina	23,3 cm
Paket 2 Težina	602 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	108
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	5,906 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću Da

 Plastični Dijelovi I Kabeli Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja