

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 - osigurački rastavljač STI -
1 pol - 25 A - za osigurač 10,3 x 38
mm

A9N15636

Cijena* bez PDV-a: 5,98 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti9
Naziv Proizvoda	Acti 9 STI
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Osigurački rastavljač
Skraćeno Ime Uređaja	STI
Opis Polova	1P

Dodatno

[In] Nazivna Struja	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
Krivulja Rastalnog Osigurača	AM GG
Veličina Rastalnog Osigurača	10.3 x 38 mm
[Ue] Radni Nazivni Napon	500 V AC
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
9 Mm Vrhovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	75 mm
Boja	Bijela
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke1 0,75...10 mm² Krut Vijčane stezaljke1 0,5...6 mm² Fleksibilni Vijčane stezaljke2 0,75...4 mm² Krut Vijčane stezaljke2 0,5...6 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	12 mm
Okretni Moment Zatezanja	2 N.m

Okolina

Standardi	IEC 60269-1/2
	IEC EN 60947-3
Ip Stupanj Zaštite	IP20

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Stupanj Onečišćenja	3
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-20...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...80 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,800 cm
Paket 1 Širina	1,800 cm
Paket 1 Dužina	8,400 cm
Paket 1 Težina	55,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	8,600 cm
Paket 2 Širina	9,400 cm
Paket 2 Dužina	22,200 cm
Paket 2 Težina	710,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	144
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	9,050 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja