

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



set od 4 monokontaktna konektora
100 A za 3P+N češljastu sabirnicu

A9XPCM04

Cijena* bez PDV-a: 11,11 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Acti9
Naziv Proizvoda	Linergy FH
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Konektor
Pribor / Vrsta	Priključni pribor
Opis Polova	3P + N
Količina Po Setu	Set od 4
Kompatibilnost Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Jednostruki priključak (monoconnect)

Dodatno

[In] Nazivna Struja	100 A
Boja	Bijela (RAL 9003)
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke gornji priključak 35 mm²
Okretni Moment Zatezanja	4 N.m
Opseg Kompatibilnosti	Acti 9 Acti 9 iC60 češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iK60 češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iDPN češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iDPN Vígi češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iID češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iID K češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iSW češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 iSW-NA češljaj-sabirnice Acti 9 Acti 9 STI češljaj-sabirnice

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,9 cm
Paket 1 Širina	6,1 cm
Paket 1 Dužina	7,9 cm
Paket 1 Težina	64 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	100
Paket 2 Visina	15 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dužina	40 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 2 Težina	6,582 kg
----------------	----------

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Sukladno s izuzećima

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weee Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja