

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - tipkalo za rolete - 10A
vijčani priključak - bijelo

EPH1300321

Cijena* bez PDV-a: 5,61 EUR

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Tipkalo
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Broj Sklopki	2
Funkcija Sklopnika	Zavjesa
Nijansa Boje	Bijela
Tip Pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Montaža Uređaja	U istoj ravnini
Raspon Snage	2300 W
Nazivna Struja	10 A 250 V AC
Broj Kabela	2kabel(i)2,5 mm²
Krutost Kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Dužina Skidanja Izolacije Žice	13,0 mm
Materijal	ABS
Završna Obrada	Sjajni
Materijal Vodiča	Bakar
Način Učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...70 mm
Priključci	Podizne stezaljke
Označavanje	GORE-DOLJE
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Dubina	43,0 mm
Dubina Stršenja	15 mm
Neto Masa Proizvoda	0,0769 kg

Okolina

Standardi	IEC 60669-1
Certifikati Proizvoda	VDE

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Oznake Kvalitete	CE
Ip Stupanj Zaštite	IP20
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dužina	8,500 cm
Paket 1 Težina	77,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	18,500 cm
Paket 2 Dužina	27,500 cm
Paket 2 Težina	851,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica U Paketu 3	120
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	10,750 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Informacije O Rohs Izuzeću

Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja