

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Asfora - utičnica s bočnim uzemljenjem i poklopcem - 16A bijela

EPH3100121

Osnovno

Raspon	Asfora
Vrsta proizvoda ili dijela	Utičnica
Opis standarda utičnice	Zemlja sa strane
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Dodatne informacije utičnice	Poklopac
Nijansa boje	Cijela
Tip pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Broj utičnice	1
Montaža uređaja	U istoj ravnini
Raspon snage	3680 W
Nazivna struja	16 A 250 V AC
Priključci	Podizne stezaljke
Broj kabela	2kabel(i)2,5 mm ²
Krutost kabela	Fleksibilni Krut Upleteni kruti vodiči
Dužina skidanja izolacije žice	13,0 mm
Materijal izrade	ABS: Okvir pokrova ABS + PC: Osnovna ploča ABS: poklopac
Površinski finiš	Sjajni
Materijal vodiča	Bakar
Način učvršćivanja	Vijci ili kukice 51...69 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	47 mm
Dubina stršenja	15 mm
Količina po setu	1

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Masa proizvoda	0,085 kg
----------------	----------

Okolina

Norme	IEC 60884-1
Certifikati proizvoda	TSE VDE
IP stupanj zaštite	IP20

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	85,75 g
Paket 1 Visina	4,5 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Duljina	8 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	934,0 g
Paket 2 Visina	9,5 cm
Paket 2 Širina	18,5 cm
Paket 2 Duljina	27,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	120
Paket 3 Težina	11,802 kg
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	40 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------