

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ClimaSys PTC toplinski otpor 20 W, 110 – 250 V

NSYCR20WU2

Cijena* bez PDV-a: 63,56 EUR

Osnovno

Ponuda	ClimaSys
Naziv Proizvoda	ClimaSys CR
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Grijač sa otpornikom
Raspon Snage	20 W
Ulazni Napon	110...250 V AC 50/60 Hz
Električni Priključak	Kabel 2 x 0.75 mm² 300 mm

Dodatno

Pozicija Rada	Okomito
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...70 °C
Ip Stupanj Zaštite	IP20
Certifikati Proizvoda	UL VDE
Materijal Izrade	Tijelo: ekstrudirani aluminij
Visina	Vanjska: 85 mm
Širina	Vanjska: 25 mm
Dubina	Vanjska: 57 mm
Uvjet Upotrebe	Zrakonepropusni ormar Grijači se moraju ugraditi s uređajem za upravljanje temperaturom Potrebna je električna zaštita
Način Učvršćenja	Sa spojnica
Pomoć Za Montažu	DIN nosač širine 35 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,000 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dužina	11,000 cm
Paket 1 Težina	162,000 g

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja