

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Zakretni rek Spacial SF/SM od 19" – 1600 x 600 mm – 31 modul

NSYRSW631

! Više se ne proizvodi od: 30. ruj 2023.

Cijena* bez PDV-a: 536,86 EUR

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Spacial
Pribor / Vrsta	Montažni pribor
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	19" polica
Primjena	Elektronički
"Nazivne Dimenzije Kučipta"	-
Tip Stalka	Pomak bez ploča
Mjesto Za Montažu	Na strukturi ormara
Pomoć Za Montažu	Potporna 19" ljuljajuće police
Opseg Kompatibilnosti	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Sastav Urđaja	1 nosač / rek
Ukupan Broj 19 Inčnih Modula	31

Dodatno

Materijal Izrade	Boja čelika
Završna Obrada	Pocinčano
Tip Zaključavanja	Brava 5 mm dupla šipka
Način Učvršćenja	Sa pričvrsnim elementom
Podešavanje	Podesivo po dubini na svakih 25 mm
Stalno Dopušteno Opterećenje	3 kg po jedinici
Otvor 19" Stalka	Reverzibilan 120 °
Visina	1600 mm
Širina	600 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	10,0 cm
Paket 1 Širina	51,5 cm
Paket 1 Dužina	147,0 cm
Paket 1 Težina	16,2 kg

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja