

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kontrolni stol Spacial SD Compact bez montažne ploče–V1000 x Š1200 x D466–IP55

NSYSD12

Cijena* bez PDV-a: 1.629,17 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial SD
Tip Razdjelnika	Višenamjenska
Kategorija	Monobloc upravljački stol
"Nazivna Visina Kućišta"	1000 mm
"Nazivna Širina Kućišta"	1200 mm
"Nazivna Dubina Kućišta"	466 mm
"Tip Ugradnje Dodatka"	Podnostojeći
Sastav Uređaja	1 Konstrukcija 2 brava: Vrata 4 podesivi nosač 1 ploča s kabelskim uvodnicama 2 pneumatski pridržavač: poklopac pulta 2 Vrata

Dodatno

Tip Tijela	Kompaktna konstrukcija, savijena i zavarena
Tip Vrata	Obični
Broj Vrata	Sprijeda: 2 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan 120 ° Vrata
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 2 točke, 3 mm dupla šipka
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Tip Košuljice Ploče	1 ulazna ploča
Dostupnost	Sprijeda
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama Poklopac pulta sa šarkama Ploča s kabelskim uvodnicama sa spojnim vijcima
Materijal Izrade	Tijelo: Boja čelika
Finiš Površine	Epoksi poliesterski prah
Debljina	1,5 mm

Okolina

Standardi	IEC 62208
Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladu s IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu s IEC 62262

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	47,6 cm
Paket 1 Širina	114,5 cm
Paket 1 Dužina	121,5 cm
Paket 1 Težina	66,0 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAM
Broj Jedinica U Paketu 2	2
Paket 2 Visina	130,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	163,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja