

Termékadatlap

Műszaki adatok



Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 6m

990NAD21130

ⓘ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozékok
Tartozék / Különálló Alkatrész Típusa	Dobó csatlakozókábel
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Modbus Plus bekötőkábel
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Modbus Plus hálózat

Kiegészítő jellemzők

Termék Kompatibilitása	990NAD23020 990NAD23000 490NRP25300 990NAD23010 990NAD23021 NWPB85002 STBNMP2212 140CPU43412U 140CPU31110
Termékcsalád Kompatibilitása	Modicon Premium Modicon Quantum Advantys Telefast ABE7 Lexium 15 mozgásvezérlés Modicon STB
Kábelhossz	6 m
Villamos Csatlakozás	1 csatlakozódugó SUB-D 9 hajlított kommunikációs modul oldala Szabad végek helyi elágazás oldal
Nettó Súly	0,53 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,500 cm
1. Csomag Szélessége	20,900 cm
1.Csomag Hossza	24,800 cm
1. Csomag Súlya	362,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	25
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megállapítására felhasználni

2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	9,619 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre