

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kontrolni stol Spacial SD Compact sa stražnjom pločom–V1000 x Š800 x D597–IP55

NSYSD8R

Cijena* bez PDV-a: 1.457,96 EUR

Osnovno

Ponuda	Spacial
Naziv Proizvoda	Spacial SD
Tip Razdjelnika	Višenamjenska
Kategorija	Monobloc upravljački stol sa stražnjom pločom
"Nazivna Visina Kućišta"	1000 mm
"Nazivna Širina Kućišta"	800 mm
"Nazivna Dubina Kućišta"	597 mm
"Tip Ugradnje Dodatka"	Podnostojeći
Sastav Uređaja	1 Konstrukcija 1 Vrata 2 brava: Vrata 4 podesivi nosač 1 ploča s kablskim uvodnicama 2 pneumatski pridržavač: poklopac pulta 1 Stražnja stranica 3 gornja ploča: na vrhu upravljačkog stola

Dodatno

Tip Tijela	Kompaktna konstrukcija, savijena i zavarena
Tip Vrata	Obični
Broj Vrata	Sprijeda: 1 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Reverzibilan 120 ° Vrata
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 2 točke, 3 mm dupla šipka
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Tip Košuljice Ploče	1 ulazna ploča
Dostupnost	Sprijeda Straga
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama Poklopac pulta sa šarkama Ploča s kablskim uvodnicama sa spojnim vijcima Slijepi pokrivači Sa vijcima Stražnja stranica Sa vijcima
Materijal Izrade	Tijelo: Boja čelika
Finiš Površine	Epoksi poliesterski prah
Debljina	1,5 mm
Boja	Sivo (RAL 7035)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

Standardi	IEC 62208
Ip Stupanj Zaštite	IP55 u skladu sIEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu sIEC 62262

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	62,0 cm
Paket 1 Širina	82,0 cm
Paket 1 Dužina	118,0 cm
Paket 1 Težina	65,0 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	PAM
Broj Jedinica U Paketu 2	2
Paket 2 Visina	130,0 cm
Paket 2 Širina	100,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	151,0 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja