



Kábel, Modbus Plus, 1 x SUB-D9 / szabad vezetékvég, 2,4m

990NAD21810

Nettó listaár: 87 239,00 HUF

Fő jellemzők

Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozékok
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Dobó csatlakozókábel
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Modbus Plus bekötőkábel
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Modbus Plus hálózat

Kiegészítő jellemzők

Termék Kompatibilitása	140CPU65160 990NAD23010 140CPU65150 990NAD23020 140CPU65160S 990NAD23021 140CPU67160S 140CPU67160 990NAD23000
Termékcsalád Kompatibilitása	Modicon Premium Modicon STB
Kábelhossz	2,4 m
Villamos Csatlakozás	1 csatlakozódugó SUB-D 9 közvetlen kommunikációs modul oldala Repülővezeték 1 anyacsatlakozóval elosztódoboz oldala
Elhelyezkedés A Készüléken	Baloldal

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,0 cm
1. Csomag Szélessége	21,0 cm
1.Csomag Hossza	25,0 cm
1. Csomag Súlya	142,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	50
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	7,1 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre