

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Biztonsági transzformátor 16VA 230VAC 12-24VAC

A9A15218

Nettó listaár: 33 366,00 HUF

Fő jellemzők

Transzformátor Típusa	Biztonsági transzformátor
Termékcsalád	Acti9
Termékválaszték	Acti9
Termék Neve	Acti 9 iTR
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Transzformátor blokk
Készülék Rövid Neve	iTR

Kiegészítő jellemzők

Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Kimeneti Feszültség	12/24 V: +/- 0,01 bar Terheléskor 14/28 V: kikapcsolási töltés
Kimeneti Rövidzárlati Védelem	Beépített
Névleges Teljesítmény Va-Ban	16 VA
Temperature Derating Table	16 VA 35 °C 15,2 VA 40 °C 12,8 VA 50 mA terhelés 9,6 VA 5 kétvezetékes érzékelőbemenet és 5 kimenet 1 állapotban 7,2 VA 60 °C
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	10
Magasság	89 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	60 mm
Szín	Fehér
Kiegészítő Kapcsolat Végpont	Alagút típusú csatlakozók 4 mm²

Környezet

Szabványok	EN 61558-2-6 EN 60742 IEC 61558-2-6
Terméktanúsítványok	NF
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály opcionális csatlakozóvédelemmel
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...80 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	1,095 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	9,055 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)