


# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Dekorativni okvir - 2 elementa - 2 x 2 modula - bijela



NU200418

### Osnovno

Opseg	New Unica
Namjena uređaja	Za ugrađivanje
Vrsta proizvoda ili dijela	Okvir pokrova
Dekorativni program	Unica Studio
Broj elemenata	2 sklopke
Smjer instalacije	Horizontalna/vertikalna
Tip okvira	Dvostruka
Broj modula	2 x 2 moduli
Način učvršćenja	Utisni
Nijansa boje	Cijela (RAL 9003)

### Dodatno

Materijal izrade	Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Okvir pokrova
Norme	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Širina	156 mm
Visina	85 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,021 kg
Otpornost na kemijske agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

### Okolina

IK stupanj zaštite	IK04
IP stupanj zaštite	IP21D

## Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	24,0 g
Paket 1 Visina	1 cm
Paket 1 Širina	8,5 cm
Paket 1 Duljina	15,6 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Težina	317,0 g
Paket 2 Visina	12,7 cm
Paket 2 Širina	12 cm
Paket 2 Duljina	18,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	S04
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	180
Paket 3 Težina	6,485 kg
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	40 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Regenerativni dizajn	<a href="#">Brončana</a> 
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a> Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>