

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iSSW váltókapcsoló, kétállású, 2 váltóérintkező

A9E18071

Nettó listaár: 14 325,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 iSW
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Váltó kapcsoló
Készülék Rövid Neve	iSSW
Készülék Alkalmazás	Elektromos áramkör vezérlés
Pólusok Megnevezése	2P
Érintkezők Típusa És Összetétele	2 C/O
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC 50/60 Hz
Szabványok	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1/1991

Kiegészítő jellemzők

[Ie] Névleges Üzemi Áram	20 A
Vezérlés Típusa	Kapcsoló 2 pozíciók
Jelölés	0 - 1
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	82 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	75 mm
Szín	Fehér
Elektromos Élettartam	AC-22: 30000 ciklus cos Phi = 1
Csatlakozás Típusa	Szegecsek (terhelésoldali) 2 kábel 0,5...2,5 mm ² rugalmas Szegecsek (terhelésoldali) 2 kábel 0,5...2,5 mm ² merev nélkül
Vezeték Csupaszítási Hossz	9 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2
Szennyezettségi Fok	3

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8 cm
1. Csomag Szélessége	3,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	88 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	9,6 cm
2. Csomag Szélessége	8 cm
2. Csomag Hossza	23 cm
2. Csomag Súlya	594 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	54
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	5,888 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)