

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Sklopka s indikatorskom lampicom - 1 modul - bijela

NU910018N

Cijena* bez PDV-a: 1,85 EUR

Osnovno

Ponuda	New Unica
Pribor / Vrsta	Pribor za prilagodbu
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopka
Broj Modula	1 modul
Prezentacija Uređaja	Tipka
Način Učvršćenja	Utisni
Nijansa Boje	Bijela (RAL 9003)

Dodatno

Namjena Proizvoda	Sklopka s indikatorom
Završna Obrada	Sjajni
Materijal	Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Tipka PC: Izrez
Dubina	9 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Neto Masa Proizvoda	0,002 kg
Tip Pakiranja	Horizontalno pakiranje
Otpornost Na Kemijske Agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvatarni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

Okolina

Ik Stupanj Zaštite	IK04
Ip Stupanj Zaštite	IP20

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1 cm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Paket 1 Širina	2,3 cm
Paket 1 Dužina	4,5 cm
Paket 1 Težina	4 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	6,5 cm
Paket 2 Širina	12,3 cm
Paket 2 Dužina	18,5 cm
Paket 2 Težina	98 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S01
Broj Jedinica U Paketu 3	40
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	15 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	592 g

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc	
✓ Bez Otrovnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja