

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Unica, RJ45 pokrovna maska s nosivim okvirom za Keystone/ Systimax, 1m, bijela

NU946018

Cijena* bez PDV-a: 1,72 EUR

Osnovno

Ponuda	New Unica
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Osnovna ploča
Pribor / Vrsta	Pričvrсни pribori
Prezentacija Uređaja	Mehanizam
Broj Utičnice	1
Nijansa Boje	Bijela (RAL 9003)

Dodatno

Vrsta Konektora	RJ45
Montaža Uređaja	U istoj ravnini
Broj Modula	1 modul
Tip Otiska	Systimax Keystone
Standardi	UNE 20315 UNE 60669
Otpornost Na Kemijske Agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP21D
Ik Stupanj Zaštite	IK04

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,200 cm
Paket 1 Širina	2,500 cm
Paket 1 Dužina	4,500 cm
Paket 1 Težina	8,000 g

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	20
Paket 2 Visina	12,000 cm
Paket 2 Širina	12,700 cm
Paket 2 Dužina	18,800 cm
Paket 2 Težina	236,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S04
Broj Jedinica U Paketu 3	360
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	40,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	5,013 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

	Reach, Bez Svhc	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Uredba Reach	Izjava REACh	
Direktiva Eu Rohs	Sukladno	Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)	
Weeee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.	