

Termékadatlap

Műszaki adatok



Homloklap NSXm, Vigi, függőleges 5x3P

03226

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. máj. 12.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma PH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma P cubicle
Előlap Típusa	Kivágás
Beépített Készülék	Compact: rögzített, 2 TL között NSXm nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok Leírása	5 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: NSXm függőleges beszerelés
Működési Helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/Mező Leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási Pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függőleges Modulok (50 Mm) Száma	5
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9001)
Magasság	250 mm
Mennyiség Készletenként	1 darab
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSXm nincs rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 5 közvetlen 8

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	26,5 cm
1. Csomag Szélessége	3,5 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1.Csomag Hossza	52,0 cm
1. Csomag Súlya	915,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	9,85 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)