



Powerclip kompakt sín 125A 4P hossz=450

04104

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termékválaszték	Linergy
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Összekötősín
Termék Neve	Linergy BW
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény Prisma Prisma P szekrény
Ip Védettségi Fok	IPxx B
Sín Leírása	Szigetelt rúd
Tartozék	Rácsíptethető fedelek
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	4P
Szerelési Irány	Függőleges, üzemi pozíció: hátsó Bal, üzemi pozíció: oldalsó
Installation Description	Mező - szélesség 650 mm Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Pack szekrény
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V
Uimp Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Le Névleges Üzemi Áram	125 A
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	8,5 kA (1 s)
Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram	20 kA
I²T Gerjesztéskor	72250 kA².s
Engedélyezhető Áram	125 A
Hosszúság	450 mm
Nettó Súly	1,42 kg
Síncsatlakozás Típusa	M6 menetes furat
Csatlakozó Perforációtávolság	Csatlakozás 25 milliméterenként

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	ASEV

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,5 cm
1. Csomag Szélessége	11,5 cm
1.Csomag Hossza	55,0 cm
1. Csomag Súlya	1,42 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	96
2.Csomag Magassága	43,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	136,32 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.