


Termékadatlap

Műszaki adatok



Csuklós homloklaptartó keret W400

08564

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma PH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csuklós elülső lemeztartó keret
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma P harangalátét

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/Mező Leírás	Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm
Függoleges Modulok (50 Mm) Száma	36
Mennyiség Készletenként	1 darab
Magasság	2000 mm
Szélesség	400 mm
Nettó Súly	5,18 kg
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9001)

Környezet

Szabványok	IEC 62208
------------	-----------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	33,000 cm
1.Csomag Hossza	190,000 cm
1. Csomag Súlya	5,180 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	42,000 cm
2. Csomag Szélessége	120,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Hossza	200,000 cm
2. Csomag Súlya	77,700 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentos Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)