

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA (Kaedra) Fedlap, 65x85 ipari csatlakozókhoz

13136

Nettó listaár: 1 260,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Kaedra
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Fedlap
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Szerelési anyag

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Nettó Súly	0,035 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Szélesség	65 mm
Magasság	85 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-11
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK09 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,0 cm
1. Csomag Szélessége	10,5 cm
1.Csomag Hossza	11,7 cm
1. Csomag Súlya	30,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	11,0 cm
2. Csomag Szélessége	11,2 cm
2. Csomag Hossza	16,6 cm
2. Csomag Súlya	342,0 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	100
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	3,907 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Proaktív megfelelés \(A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá\)](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
[Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat \(a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül\)](#)