

Termékadatlap

Műszaki adatok

X80-Telefast ABE7 kábel 20 csatornás analóg, 3m



BMXFTA302

Nettó listaár: 37 521,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Tartozék / Különálló Alkatrész Típusa	Előformált huzalkészlet
Termék Kompatibilitása	BMXAMO0802 ABE7CPA02
Villamos Csatlakozás	1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 esetén talapzati oldal 1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs), 20 pontos esetén modul oldal
Kábelhossz	3 m

Kiegészítő jellemzők

Nettó Súly	0,5 kg
------------	--------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	24,000 cm
1.Csomag Hossza	26,000 cm
1. Csomag Súlya	535,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	7
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	4,001 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)