

Termékadatlap

Műszaki adatok



Multi9 OEM MNx nullfeszültség kioldó, 400VAC

26971

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Mureva
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék Rövid Neve	MNX
Vezérlőkör Feszültség	400 V AC 50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Jelenlét gomb segítségével
9 Mm-Es Osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Multi9 Multi9 C60 Multi9 Multi 9 ID Multi9 Multi 9 N40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	82,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	68 mm
Csatlakozás Típusa	Bilincses csatlakozó - 1 kábel 2,5 mm ² - rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	9 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	ASEV KEMA-KEUR LCIE 03ATEX6399X AS/NZS
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9 cm
1. Csomag Szélessége	3 cm
1.Csomag Hossza	8 cm
1. Csomag Súlya	84 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Megfelelő

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körkörösségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)