

Termékadatlap

Műszaki adatok

cord set - 40-way terminal - one end flying leads - for X80 I/O - 5 m



BMXFTW505

Nettó listaár: 57 541,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Előformált huzalkészlet
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékekkel
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Eltávolítható sorkapoccsal rendelkező be/ki modulhoz
Vezetékek Száma	1
Villamos Csatlakozás	1 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073 1 kivehető csavaros sorkapocs (10 kapocs) 40 pontos
Kábelhossz	5 m

Kiegészítő jellemzők

Vezetékek Össz Száma	40
Drót Szakas	0,324 mm²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10
Maximum Voltage	300 Vrms
Nettó Súly	1,46 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,000 cm
1. Csomag Szélessége	26,500 cm
1.Csomag Hossza	32,500 cm
1. Csomag Súlya	1,460 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	12,270 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre