

Termékadatlap

Műszaki adatok



Ethernet Module dedicated for Global Data service

BMXNGD0100

Nettó listaár: 281 760,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon M580
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Ethernet TCP/IP adóvevő
Integrált Csatlakozási Típus	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 sodrott érpár
Védőkezelés	TC/TH

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs Szolgáltatás	Globális Adat Modbus TCP üzenetkezelés Security
Ethernet Port	10BASE-T/100BASE-TX
Memórialeírás	Flash memóriakártyával (BMXRWSC016M) szállítva
Betáplálás	Belső ellátás
Jelölés	CE
Helyi Jelzés	Tevékenység Fipio buszon (FIP): 1 LED (zöld) Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld) Bemenetek (1 ... 32) állapota: 1 LED (zöld) Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED (piros) Memóriakártya hiba (CARD ERR): 1 LED (piros) Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
Vezérlő Típusa	Távírányítás külső nyomóval
Áramfelvétel	90 mA -24 V DC
Modulformátum	Szabvány
Nettó Súly	0,2 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Relatív Páratartalom	10...95 % kontaktuspaszta nélkül
Ip Védettségi Fok	IP20
Írányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	11,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1.Csomag Hossza	12,0 cm
1. Csomag Súlya	236,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,9 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)