



Termisztoros PTC szonda 90°C

DA1TT090

Nettó listaár: 8 482,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	DA1
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termisztorvédő egységek
Készülék Rövid Neve	DA1TT
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Védelmi tartozék
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	90 °C

Kiegészítő jellemzők

[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	2500 V
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	<= 2,5 V
Ellenállás	250 Ohm szegmensekként 25 °C
Szigetelés	Megerősített
Kábelhossz	1 m a kapcsok és a szerelősin között
Nettó Súly	0,01 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60044-1
------------	-------------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,100 cm
1. Csomag Szélessége	12,000 cm
1.Csomag Hossza	15,000 cm
1. Csomag Súlya	9,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	2,000 cm
2. Csomag Szélessége	12,000 cm
2. Csomag Hossza	16,000 cm
2. Csomag Súlya	96,000 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 3. Csomagban	100
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	15,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1,152 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ