

Termékadatlap

Műszaki adatok



Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 12m

490NTW00012

Nettó listaár: 25 463,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Quantum
Busz Típusa	Ethernet
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozékok
Tartozék / Különálló Alkatrész Típusa	Csatlakozókábel
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Árnyékolt kábel sodrott egyenes érpárrakkal
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Csatlakozás adatvégpont berendezéshez
Kábelhossz	12 m

Kiegészítő jellemzők

Elektromos Csatlakozás	2 csatlakozó + külső tápegység
Csatlakozó Típusa	RJ45

Környezet

Szabványok	EIA-310D EN 50173 D osztály IEC 11801 class D TIA-568 category 5
------------	---

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,000 cm
1. Csomag Szélessége	12,000 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	531,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	11,566 kg

Garancia

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)