

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, csavaros

83124

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 15 december 2021

! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 01 január 2022

! Kifutó termék

Price* : 9 874,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC/DC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Fali szerelvény
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	480...500 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	7 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	2,5...10 mm ²
Kábel külső átmérője	11,5...21 mm
Termék súlya	0,51 kg
Alapméretek	106 x 130 mm
Magasság	130 mm
Szélesség	106 mm
Mélység	192 mm

* Vámtételek 2016. január

Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Fekete

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettség szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védettség szint	IK09 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Packing Units

1. csomag súlya	0,618 kg
1. csomag magassága	1,500 dm
1. csomag szélessége	1,050 dm
1. csomag hosszúsága	1,900 dm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Contractual warranty

Garancia	18 months
----------	-----------