

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iIL jelzőlámpa, villogó fény, piros, 110-230VAC

A9E18326

Nettó listaár: 17 873,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 iINT
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Moduláris intelligens relé
Készülék Rövid Neve	iINT
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	110...230 V AC -50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Villanási Frekvencia	2 Hz
Indicator Light	1 berregő piros, élettartam 100000 óra állandó világítási hatékonyság (fogyasztás 0,3 W)
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Szimmetrikus sín
Fésűs Gyűjtősin És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felfelé: ProDis
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	82 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	69,5 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő Kapcsolat Végpont	Alagút típusú csatlakozó 1 kábel merev 0,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 2 kábel merev 2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 1 kábel rugalmas 0,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 2 kábel rugalmas 2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozó 2 kábel sodrott, érvég hüvellyel 2,5 mm ²
Vezeték Csupaszítási Hossz	9 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
Ip Védettségi Fok	IP2 IPxx B
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-35...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete-40...80 °C

A Tároláshoz

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,800 cm
1. Csomag Szélessége	1,700 cm
1.Csomag Hossza	9,000 cm
1. Csomag Súlya	44,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	9,800 cm
2. Csomag Szélessége	8,000 cm
2. Csomag Hossza	23,200 cm
2. Csomag Súlya	566,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	108
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	5,811 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
És Kábeleket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre