

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVD kiegészítő, izzó 24V BA15D

DL1BLB

Nettó listaár: 1 782,00 HUF

Fő jellemzők

Termécsalád Kompatibilitása	Harmony XVM Optimum
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Izzólámpa
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Izzólámpa
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Világítási tartozékok
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Villogó és kijelzőpult
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V
Jelzés Tipusa	Folyamatos
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	10 W
Minimális Rendelési Mennyiség	10

Kiegészítő jellemzők

Izzó Foglalat	BA 15d
Nettó Súly	0,09 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,800 cm
1. Csomag Szélessége	12,700 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	7,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,800 cm
2. Csomag Szélessége	12,700 cm
2. Csomag Hossza	6,500 cm
2. Csomag Súlya	77,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	15,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,220 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ