

X80 szerelt FCN csatlakozó és 20 eres kábel, 3m



BMXFCW301

Nettó listaár: 18 176,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Tartozék / Különálló Alkatrész Típusa	Előformált huzalkészlet
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékkel
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	40-utas kapcsolású I/O modulhoz
Vezetékek Száma	1
Villamos Csatlakozás	1 csatlakozó (XBE) 40 pontos 1 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073
Kábelhossz	3 m

Kiegészítő jellemzők

Vezetékek Össz Száma	20
Drót Szakas	0,324 mm²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10
Nettó Súly	0,82 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	22,000 cm
1.Csomag Hossza	22,000 cm
1. Csomag Súly	445,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súly	4,396 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre