

Termékadatlap

Műszaki adatok



Üres tokozat

DE1DS1

Nettó listaár: 21 919,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys B
Termékcsalád	Thalassa
Készülék Rövid Neve	DE1D
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Készülék Összetétel	Védőrelé külön rendelt Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Termék Kompatibilitása	LE1D09 LE1D12
Vezérlés Típusa	Nyomógomb indítás zöld I Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet Száma	2 kábelbemenet: ISO20 felső rész 2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész 2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
Magasság	166 mm
Szélesség	88 mm
Mélység	150 mm
Nettó Súly	0,3 kg

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to MSZ EN 60529
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-5...40 °C
Környezeti Jellemző	Szabványos környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17,500 cm
1. Csomag Szélessége	16,500 cm
1.Csomag Hossza	21,500 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	538,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 2. Csomagban	30
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	28,600 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ