



gG Biztosítóbetét 14x51 25A

DF2EN25

Nettó listaár: 2 531,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Olvadóbiztosító betét
Készülék Rövid Neve	DF22
Ue Névleges Üzemi Feszültség	500 V AC
Névleges Áramerősség	25 A 500 V
Olvadóbiztosító Méret	14 x 51 mm
Biztosíték Típusa	NFC
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Olvadóbiztosító Görbe	GG
Nettó Súly	0,02 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	10,5 cm
1. Csomag Súlya	19,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	1,5 cm
2. Csomag Szélessége	7,5 cm
2. Csomag Hossza	10,5 cm
2. Csomag Súlya	198,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 3. Csomagban	140
3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	15,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3. Csomag Súlya	2,975 kg
-----------------	----------

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentés

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.